

## Power Station, Výkon: 1500W



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 957650 1500   |
| GTIN           | 4260302417289 |
| Třída artiklu  | 9GG           |

### Popis

#### Provedení:

Mobilní, snadno přenosné napájení pro mobilní pracovní stoly, UNI lines atd. Univerzální přípojky pro koncová zařízení, jako jsou notebooky, monitory, chytré telefony a drobné spotřebiče. Můžete dokonce i nastartovat auto, pokud je stav baterie vyšší než 60 % a máte vhodný kabel (kabel není součástí balení). Nabíjení ze zásuvky 230 V a DC/solární nabíjecí přípojku nebo přes 12V palubní napájecí zásuvku. **LiFePO4** (lithium-železo-fosfát) -**lithiová baterie** s trvalým výkonem 1500 W a maximálním výkonem 3000 W. S integrovaným regulátorem nabíjení pomocí solární energie až 200 Wp při 10 A. Více než 4000 nabíjecích cyklů při 80 % DoD.

**Kapacita baterie:** 1497 Wh

**Výstup střídavého proudu:** 2 × 230 V, 50 Hz, čistá sinusoida.

**Stejnoseměrné výstupy:** 4 × port USB, 1 × port USB C, 2 × výstup DC, 1 × palubní zásuvka (12 V).

**Kapacita (AH):** 58,5 Ah (25,6 V)

**Připojení:** EC5 (pro kabel JumpStarter)

#### Vhodné pro:

Pojízdný pracovní stůl GridLine s elektrickým nastavením výšky, UNILine Wall a Tower, pult pro počítač, INFO Point.

### Technický popis

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typ akumulátoru            | Lithium-fosforečnan železitý |
| Špičkový výkon (2 sekundy) | 3000 W                       |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Trvalý výkon     | 1500 W     |
| Kapacita baterie | 1497 Wh    |
| Délka            | 480 mm     |
| Napětí           | 230 V      |
| Šířka            | 190 mm     |
| Výška            | 240 mm     |
| Hmotnost         | 20 kg      |
| Kapacita         | 58,5 Ah    |
| Druh produktu    | Akumulátor |