



## Digitální rychloměřič vnitřních rozměrů XTL s Bluetooth, Rozsah měření: 12,5-16mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428761 12,5-16
GTIN	2050002078154
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů** pro měření slepých otvorů od vel. 12,5-16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

#### Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

#### Rozsah dodávky:

Měřicí páka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

### Technický popis

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
---------------	--------------------

## Technický list

Rozměr a	0,5 mm
Hloubky měřené s prodloužením	162 mm
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Standardně měřené hloubky	62 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozsah měření	12,5 - 16 mm
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

### Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

### Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 13 mm	484030 13
Připojovací kabel Duplex Typ R2	498951 R2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm	484030 16

Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/100	428510 3/100
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 15 mm	484030 15
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm	484030 12