



Digitální rychloměřič vnitřních rozměrů XTL s technologií Bluetooth®, Rozsah měření: 10-12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428761 10-12,5
GTIN	2050002078147
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů pro měření slepých otvorů od vel. 12,5-16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

Rozsah měření	10 - 12,5 mm
---------------	--------------

Technický list

Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hloubky měřené s prodloužením	134 mm
Standardně měřené hloubky	58 mm
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Mezní chyba	0,004 mm
Rozměr a	1,9 mm
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměř

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/428761-10-12,5>