



Digitální rychloměřič vnitřních rozměrů XTL s Bluetooth, Rozsah měření: 16-20mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428761 16-20 |
| GTIN | 2050002078024 |
| Třída artiklu | 46B |

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů pro měření slepých otvorů od vel. 12,5-16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

| | |
|--------------------------|---|
| Počet obsažených baterií | 1 |
|--------------------------|---|

| | |
|--|--------------------|
| Standardně měřené hloubky | 62 mm |
| Rozlišení | 0,001 mm |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Rozsah měření | 16 - 20 mm |
| Rozměr a | 0,5 mm |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Mezní chyba | 0,004 mm |
| Hloubky měřené s prodloužením | 166 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C |
| Rozhraní | Bluetooth rozhraní |
| Měřicí technika | digitální |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodové dutinoměr |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm | 022500 20 |
| Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 17 mm | 484030 17 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm | 484030 16 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm | 484030 18 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 19 mm | 484030 19 |

| | |
|---|---------------|
| Připojovací kabel Duplex Typ USB2 | 498951 USB2 |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/100 | 428510 3/100 |
| Připojovací kabel Duplex Typ R2 | 498951 R2 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm | 484030 20 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |