



Sada digitálních rychloměřičů vnitřních rozměrů XTL s technologií Bluetooth®, Rozsah měření: 10-20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428771 10-20
GTIN	5051102251512
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů pro měření slepých otvorů od vel. 12,5-16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Digitální rychloměřiče vnitřních rozměrů č. 428760 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Technický popis

Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	0,004 mm

Technický list

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet měřicích hlav	3
Nastavovací kroužek Ø	12,5 / 20 mm
Rozsah měření	10 - 20 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	1
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/428771-10-20>