



## Digitální rychloměřič vnitřních rozměrů XTL s Bluetooth, Rozsah měření: 35-50mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů** pro měření slepých otvorů od vel. 12,5-16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

#### Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

#### Rozsah dodávky:

Měřicí páka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

### Technický popis

Mezní chyba	0,004 mm
-------------	----------

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Standardně měřené hloubky	80 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozlišení	0,001 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Počet obsažených baterií	1
Rozsah měření	35 - 50 mm
Rozměr a	0,5 mm
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

### Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

### Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 44 mm	484030 44
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 38 mm	484030 38
Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 36 mm	484030 36
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 46 mm	484030 46
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 42 mm	484030 42
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 39 mm	484030 39
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 47 mm	484030 47
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 37 mm	484030 37
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 43 mm	484030 43
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 48 mm	484030 48
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 49 mm	484030 49
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 41 mm	484030 41