



Digitální rychloměřič vnitřních rozměrů XTL s Bluetooth, Rozsah měření: 80-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428761 80-100
GTIN	2050002078086
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů pro měření slepých otvorů od vel. 12,5-16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

Počet obsažených baterií	1
--------------------------	---

Standardně měřené hloubky	85 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozsah měření	80 - 100 mm
Rozměr a	0,5 mm
Hloubky měřené s prodloužením	235 mm
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm	484030 85
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 82 mm	484030 82
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 98 mm	484030 98
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 99 mm	484030 99
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 81 mm	484030 81
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 96 mm	484030 96
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 86 mm	484030 86
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 92 mm	484030 92
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 89 mm	484030 89
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 88 mm	484030 88
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 84 mm	484030 84
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 83 mm	484030 83
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 87 mm	484030 87
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 94 mm	484030 94
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 97 mm	484030 97
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 91 mm	484030 91
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 93 mm	484030 93