



Digitální rychloměřič vnitřních rozměrů XTL s Bluetooth, Rozsah měření: 25-35mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428761 25-35 |
| GTIN | 2050002078031 |
| Třída artiklu | 46B |

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů pro měření slepých otvorů od vel. 12,5-16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

| | |
|-----------|----------|
| Rozlišení | 0,001 mm |
|-----------|----------|

| | |
|------------------------------------------|--------------------|
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Mezní chyba | 0,004 mm |
| Standardně měřené hloubky | 66 mm |
| Rozměr a | 0,5 mm |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Hloubky měřené s prodloužením | 230 mm |
| Rozsah měření | 25 - 35 mm |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | DIN 863 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C |
| Rozhraní | Bluetooth rozhraní |
| Měřicí technika | digitální |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodové dutinoměr |

Služby

| | |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm | 022500 50 |
| Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |

Příslušenství

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Připojovací kabel Duplex Typ 2 | 498950 2 |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |
| Připojovací kabel Duplex Typ USB2 | 498950 USB2 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm | 484030 35 |

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm | 484030 25 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 32 mm | 484030 32 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 34 mm | 484030 34 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm | 484030 30 |
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ | 498965 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 26 mm | 484030 26 |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150 | 428510 4/150 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 28 mm | 484030 28 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 27 mm | 484030 27 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 33 mm | 484030 33 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 29 mm | 484030 29 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 31 mm | 484030 31 |