



## Digitální rychloměřič vnitřních rozměrů XTL s Bluetooth, Rozsah měření: 65-80mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů** pro měření slepých otvorů od vel. 12,5-16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

#### Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

#### Rozsah dodávky:

Měřicí páka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

### Technický popis

Počet obsažených baterií	1
--------------------------	---

## Technický list

Rozsah měření	65 - 80 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozměr a	0,5 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Rozlišení	0,001 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Standardně měřené hloubky	80 mm
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

### Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

### Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2

Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 72 mm	484030 72
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 71 mm	484030 71
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 68 mm	484030 68
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 79 mm	484030 79
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 73 mm	484030 73
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 69 mm	484030 69
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 66 mm	484030 66
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 78 mm	484030 78
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 67 mm	484030 67
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 76 mm	484030 76
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 77 mm	484030 77
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 74 mm	484030 74