

**Pár rukavic 6845 // SKIN FLEX 3D, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094533 7
GTIN	4059904206748
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

SKIN FLEX 3D 6845. Velmi vysoká úroveň ochrany proti pořezání (výkonový stupeň F) při zachování vysokého komfortu díky střihu 3D FIT. Se zesíleným místem ohybu palce. Lze použít na dotykové displeje. Vhodné pro pracoviště ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Technický popis

Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Obsah	1

Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
EN 388	4X42F
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	Nitril
Rozsah použití	Allround
Barva	Černá
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	F
Druh produktu	Rukavice proti pořezání