

**Pár rukavic 6345 // SKIN FLEX 3D, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094532 7
GTIN	4059904207028
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

SKIN FLEX 3D 6345. Technologie úpletu 18G a 3D FIT zajistí velmi vysokou pohyblivost prstů a dokonale sedí. Se zesíleným místem ohybu palce. Lze použít na dotykové displeje. Vhodné pro pracoviště ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Technický popis

Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Obsah	1

Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení	18G
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
EN 388	4X31C
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	Nitril
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / šedá
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání