



Sada na řezání závitů se sadami závitníků 3dílnými, Pro metrický závit: M3-12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	145119 M3-12
GTIN	4067263118343
Třída artiklu	12K

Popis

Provedení:

Pevná plechová kazeta s rukojetí a se 2 excentrickými zámky. Každý nástroj je při přepravě zabezpečený a chráněný v pěnové vložce a díky přehlednému uspořádání je okamžitě přístupný. Závitníky se při otevření víka automaticky vzpřímí. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

Obsah:

Po 1 sadě závitníků, 3dílná, č. 130250: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Po 1 závitovém očku č. 140330: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Po 1 spirálovém vrtáku č. 114031: vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

Po 1 nastavitelném vratidle č. 148410: vel. 1; 2

1 upínací trn s ráčnou č. 148701: vel. 85

Po 1 držáku závitového oka č. 149310: vel. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 závitová šablona č. 477000: Vel. M/W

1 šroubovák č. 664300: vel. 3×60

Technický popis

Šířka	221 mm
Výška	55 mm
Pro metrický závit	M3 – M12

Délka	416 mm
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh produktu	Závitová očka

Příslušenství

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 10,2	114030 10,2
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,5	114030 2,5
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,3	114030 3,3
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,2	114030 4,2
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 5	114030 5
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 6	114030 6
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,8	114030 6,8
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,5	114030 8,5
Ruční závitníky sada M M12	130150 M12
Ruční závitníky sada M M10	130200 M10
Ruční závitníky sada M M12	130200 M12
Ruční závitníky sada M M3	130200 M3
Ruční závitníky sada M M5	130200 M5
Ruční závitníky sada M M6	130200 M6
Ruční závitníky sada M M8	130200 M8
Závitová očka 6g M M10	140330 M10

Závitová očka6g M M12	140330 M12
Závitová očka6g M M3	140330 M3
Závitová očka6g M M4	140330 M4
Závitová očka6g M M5	140330 M5
Závitová očka6g M M6	140330 M6
Závitová očka6g M M8	140330 M8
Prázdná plechová kazeta na sadu pro řezání závitů pro metrický závit M3-12	145610 M3-12
Vratidlo, nastavitelné Typ 1	148410 1
Vratidlo, nastavitelné Typ 2	148410 2
Držák nástrojů s ráčnou Celková délka 85 mm	148700 85
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 20X5 mm	149310 20X5
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 20X7 mm	149310 20X7
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 25X9 mm	149310 25X9
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 30X11 mm	149310 30X11
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 38X14 mm	149310 38X14
Závitová šablona Pro závit M/W	477000 M/W