

Výkyvné rameno pro multimediální prostředky s držákem klávesnice, Počet kloubů: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	928277 2
GTIN	4067263137276
Třída artiklu	91P

Popis

Provedení:

Snadno nastavitelné dvoudílné výkyvné rameno s držákem klávesnice z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a plastu, držák klávesnice z práškového ocelového plechu. K montáži na děrovaných stěnách nebo na nosné sloupky. Otáčení a naklápění. Rozsah otáčení 180°, naklápění pod úhlem 45°. Držák kabelů pro bezpečné a uspořádání vedení kabelů.

Upozornění:

Doporučujeme upevnění k nosným sloupkům. Montáž na děrované panely může způsobit vibrace držáku klávesnice. Nevhodné pro klávesnice s ergonomickou opěrkou zápěstí.

Technický popis

Šířka	640 mm
Dosah ramene	528 mm
Nosnost	10 kg
Nastavitelný sklon	25 stupeň
Hloubka	172 mm

