

Rameno monitoru pro upevnění na desku stolu pro velké / těžké monitory, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	928296 1
GTIN	4067263137283
Třída artiklu	91P

Popis

Provedení:

Třídídimenzionální výkyvné rameno pro monitor z hliníku a plastu, s plynovou pružinou pro pohodlné a ergonomické nastavení monitoru. Otočné rameno na monitor je výškově nastavitelné, výkyvné, naklápěcí a otočné. Výrobek je mimořádně vhodný pro použití s velkými a těžkými monitory, např. Curved Screens, pro hmotnost monitoru 6 – 15 kg. Pro monitory o velikosti 19 - 40 palců. Lze otáčet o 360° s dorazem nastavitelným na 180°. Nastavitelná aretace otočných kloubů. Změna nastavení monitoru pro zobrazování na šířku nebo na výšku pomocí funkce Pivot. Rozsah nastavení výšky 300 mm (střed VESA 150 mm až 450 mm nad povrchem stolu). Náklon: 70°.

Jednoduchá montáž monitoru díky QuickRelease s jednoručním ovládáním. Vedení kabelů integrovaným držákem kabelů a kryty. Flexibilní upevnění (stolní svěrka, upevnění kabelovým otvorem a závrtným šroubem) pro desky stolu o tloušťce 10–50 mm.

Použití:

Montáž monitoru pomocí standardu VESA 75/100.

Rozsah dodávky:

Výkyvné rameno s držákem VESA, distanční prvek, sada šroubů.

Lakování:

Stříbrná.

Technický popis

Dosah ramene	525 mm
Výkyvný úhel	70 stupeň
Nosnost	6 - 15 kg
Rozsah vyklopení	360 stupeň
Druh produktu	Držák monitoru/klávesnice