

Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/09mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Třída artiklu	21T

Technický popis

Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	11 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
Celková délka L neutrální držák	125 mm
Podložka	269005 12
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	10 mm
ISO kód držáku	SSDCN 2020K09
Velikost destiček	9 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Podložka Typ 12

269005 12

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500