

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
Délka hlavy L ₁	25 mm
Šroub pro podložku	269013 5
ISO kód držáku	SSSCR/L 2525M12
Velikost stopky	25 mm
Velikost destiček	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 1204..
Podložka	269005 9
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Šroub pro podložku Typ 5

269013 5

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20

269028 20

Podložka Typ 9

269005 9

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500