

**DNGA 150604, KBN35M, Typ: ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255631 ME
GTIN	4960664544356
Třída artiklu	25H

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.

Druh: KBN35M

Lamač třísek: ME

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,2 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 200 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	ME
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 200 m/min
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,2 mm

Druh	KBN35M
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNGA 150604
Počet výměn/řezání	4
Atribut názvu produktu	KBN35M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení