

HOLEX®
DCMT 11T308 Sada à 10 ks, Typ: HBX130

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	260506 HBX130
GTIN	4045197670106
Třída artiklu	22D

Popis

DCMT 11T308 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

 Hloubka řezu a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Posuv f : 0,06 - 0,36 mm/ot,

 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Lamač třísek	MM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,06 - 0,36 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,1 - 3,75 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M

Druh	HBX130
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvtávací tyč
Série	Vyvtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální