

Garant**SOGX 110509, HB630, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 234088 UNI |
| GTIN | 4045197697875 |
| Třída artiklu | 21E |

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Posuv f: 0,08 - 0,2 mm/ot.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Typ | UNI |
| Řada | Vrtacka |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 110509 |
| Typ | HB630 |
| Řezný materiál | TK |
| Posuv f | 0,08 - 0,2 mm/ot. |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro vrtání**Údaje o uživateli**

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 260 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 240 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 210 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 170 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 140 m/min | M |
| GG(G) | vhodný | 140 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |