

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.X 1003
Velikost destiček	10 mm
Celková délka L neutrální držák	125 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	15 mm
Podložka	269005 11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	20,3 mm
ISO kód držáku	SRDCN 2020K10
Velikost stopky	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Podložka Typ 11

269005 11

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500