

Garant**SCGT 09T302, Typ: HU7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260761 HU7310
GTIN	4045197670281
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AM
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Typ	HU7310
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK

Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCGT 09T302
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení