

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
ISO kód držáku	SSSCR/L 1616H09
Šroub pro podložku	269013 2
Velikost stopky	16 mm
Velikost destiček	9 mm
Podložka	269005 12
Délka hlavy L ₁	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Funkční šířka L ₄	20 mm
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Podložka Typ 12

269005 12

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500