

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260611 25/10 |
| GTIN | 4045197653253 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|---|----------------------------|
| Velikost stopky | 25 mm |
| ISO kód držáku | SRDCN 2525M10 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 |
| Velikost destiček | 10 mm |
| Podložka | 269005 11 |
| Funkční šířka L ₄ neutrální držáky | 17,5 mm |
| Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky | 20,3 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | RC.X 1003 |
| Celková délka L neutrální držák | 150 mm |
| Šroub pro podložku | 269013 2 |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | neutrální |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 30 stupeň |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Podložka Typ 11

269005 11

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500