

**Garant****Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.X 1204
Podložka	269005 10
Celková délka L neutrální držák	125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	16 mm
ISO kód držáku	SRDCN 2020K12
Velikost destiček	12 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	20,3 mm
Velikost stopky	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 10

269005 10

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepce Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500