

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.X 1003
Podložka	269005 11
Délka hlavy L <sub>1</sub>	17 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 2020K10
Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	10 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Podložka Typ 11

269005 11

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500