

**TNGA 160404, KBN25M, Typ: ME****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 255658 ME     |
| GTIN           | 4960664507559 |
| Třída artiklu  | 25H           |

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.

Typ: KBN25M

Provedení řezných hran: ME

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 200 m/min

**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Posuv $f$                           | 0,1 - 0,2 mm/ot,  |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 120 - 200 m/min   |
| Rohový rádius                       | 0,4 mm            |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,05 - 0,2 mm     |
| Provedení řezných hran              | ME                |
| Podmínky řezu                       | lehce přerušovaný |
| Podmínky řezu                       | kontinuální       |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Typ                                  | KBN25M                                       |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování                                  |
| Řezný materiál                       | CBN  |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNGA 160404                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 3  |
| Atribut názvu produktu               | KBN25M                                       |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |

## Údaje o uživateli

|               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 55 HRC | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC | vhodný          |                |         |
| kontinuální   | omezené použití |                |         |
| nepravidelný  | vhodný          |                |         |
| přerušovaný   | omezené použití |                |         |
| suché         | vhodný          |                |         |