

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC m7: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235500 19
GTIN	
Třída artiklu	24P

**Popis****Provedení:****S kombinovanou stopkou.**

- **Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.**
- **Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.**

**Použití:**

- **Nerotační a rotační použití.**
- **Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).**
- **Pro otvory s tolerancí  $\pm 0,2$  mm.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Počet břitů Z	1
Užitná délka L <sub>1</sub>	38 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 060306 18-..
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	56 mm

Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	19
Pro Ø palců	3/4 palec
Celková délka L	118 mm
Délka vyložení L <sub>A</sub>	62 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2xD
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm	211750 1,0
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP2	239652 6IP2