

**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	25 mm
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.X 1204
Šroub pro podložku	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Podložka	269005 10
Velikost destiček	12 mm
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	20,3 mm
ISO kód držáku	SRDCN 2525M12
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	18,5 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 10	269005 10
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500