

Garant**Upichovací destička neutrální, HB9035, Šířka zápichu w: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273500 6
GTIN	4067263118787
Třída artiklu	21J

Popis**Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

Technický popis

Rohový rádius	0,3 mm
Šířka zápichu w	6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,17 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB9035
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	110 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		