

Garant**Upichovací destička neutrální, HU9310, Šířka zápichu w: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273505 6
GTIN	4067263125235
Třída artiklu	21J

Popis**Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,3 mm
Šířka zápichu w	6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,17 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Typ	HU9310
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		