



## Dílenské posuvné měřítko v lehké konstrukci, Rozsah měření: 300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	412770 300
GTIN	4067263118947
Třída artiklu	42A

### Popis

#### Provedení:

Dílenské posuvné měřítko **s lehkou konstrukcí. Odečet bez paralaxní chyby** s nejvyšším kontrastem díky bílé stupnici na černé ploše. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky vnitřnímu dvojitému prizmatickému vedení. Vyměnitelné měřicí čelisti z nerezové kalené oceli, nejjemněji broušené.

#### Zvláštní příslušenství:

Měřicí čelisti velikost 125 mm, 150 mm.

### Technický popis

Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Norma	Výrobní norma
Nonius	1/20
Mezní chyba	0,05 mm
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	90 mm
Obal	stabilní box
Rozsah měření	0 - 300 mm
Hmotnost	0,5 kg
Měřicí technika	analogové

Všechny díly	kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

### Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

### Příslušenství

Dřevěné pouzdro Pro rozměr posuvného měřítka 300 mm	415330 300
---	------------