



Dílenské posuvné měřítko v lehké konstrukci, Rozsah měření: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	412770 200
GTIN	4067263118930
Třída artiklu	42A

Popis

Provedení:

Dílenské posuvné měřítko **s lehkou konstrukcí. Odečet bez paralaxní chyby** s nejvyšším kontrastem díky bílé stupnici na černé ploše. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky vnitřnímu dvojitému prizmatickému vedení. Vyměnitelné měřicí čelisti z nerezové kalené oceli, nejjemněji broušené.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí čelisti velikost 125 mm, 150 mm.

Technický popis

Hmotnost	0,4 kg
Norma	Výrobní norma
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Délka měřicí čelisti	90 mm
Nonius	1/20
Mezní chyba	0,05 mm
Kalibrování	A1
Obal	stabilní box
Rozsah měření	0 - 200 mm
Měřicí technika	analogové

Všechny díly	kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítká / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítká / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Dřevěné pouzdro Pro rozměr posuvného měřítka 200 mm	415330 200
---	------------