

Garant

Sada kuželových záhlubníků GARANT Master SteelHT č. 150350 v kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	150354 6
GTIN	4067263125587
Třída artiklu	15B

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a dílnu.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Upozornění:

Prázdná kazeta pro 5 záhlubníků viz č. 150368 5, skupina zboží 15.

Technický popis

Počet záhlubníků	6
Počet břitů Z	3
Řada	Master Steel
Povlak	TiAlN

Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Rozteč břitů záhlubníku	nestejně
Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	72 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	58 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	42 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	35 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	31 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	19 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	15 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	14 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	vhodný	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	10 m/min	S
GG(G)	vhodný	29 m/min	K
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník GARANT Master SteelHT s nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 10,4 mm	150350 10,4
Přesný kuželový záhlubník GARANT Master SteelHT s nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 16,5 mm	150350 16,5
Přesný kuželový záhlubník GARANT Master SteelHT s nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 20,5 mm	150350 20,5
Přesný kuželový záhlubník GARANT Master SteelHT s nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 25 mm	150350 25
Přesný kuželový záhlubník GARANT Master SteelHT s nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 6,3 mm	150350 6,3
Prázdná kazeta Pro počet záhlubníků 5	150368 5