

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí pro zásuvky s přípravou na manipulaci jeřábem, 36×24G, Typ/  
počet zásuvek: 5/0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Korpus skříňe na nářadí 40×28G s přípravou na manipulaci jeřábem, vhodný pro zásuvky 36×24G. Se 4 otočnými oky pro uvázání na nosný hák. Se dvěma zamykacími závory pro bezpečnou přepravu, zamykání visacím zámkem (není součástí dodaného výrobku, visací zámek s průměrem třmínku do max. 6 mm). Výrobek opatřen 4 nohama v profilu U pro přepravu vysokozdvizným vozíkem, zasouvání vidlí vpředu a z boku. Extrémně robustní a zesílená konstrukce rámu z ocelového plechu. Vhodné zásuvky najdete pod č. 931356.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, krycí deska antracitová RAL 7016 **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Venkovní použití pouze za určitých podmínek, nevystavujte povětrnostním vlivům.

**Technický popis**

Šířka	1020 mm
Hloubka	793 mm
Výška	1250 mm

Hloubka v G	28
Šířka v G	40
Užitná výška	900 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×24G
Druh produktu	Korpus skříně na náradí

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------