

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí GridLine s přípravou na manipulaci jeřábem, kompletní se zásuvkami 200 kg, 36×24G, Typ/počet zásuvek: 5/6**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Se 4 otočnými oky pro uvázání na nosný hák. Se dvěma zamykacími závory pro bezpečnou přepravu, zamykání visacím zámkem (není součástí dodaného výrobku, visací zámek s průměrem třmínku do max. 6 mm). Výrobek opatřen 4 nohama v profilu U pro přepravu vysokozdvizným vozíkem, zasouvání vidlí vpředu a zboku. Extrémně robustní a zesílená konstrukce rámu z ocelového plechu. Centrální zamykání cylindrickým zámkem. **Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Lakování:

Korpus skříňe a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a krycí deska RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035. Krycí desku nelze konfigurovat, vždy antracitová RAL 7016.**

Pozor:

Venkovní použití pouze za určitých podmínek, nevystavujte povětrnostním vlivům.

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni, musejí být zajištěny zamykací závory.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná výška	900 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Výška	1250 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Počet zásuvek	6
Šířka	1020 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hloubka	793 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931356 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931356 125

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,200 kg Výška
čela zásuvky 200 mm

931356 200

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,200 kg Výška
čela zásuvky 300 mm

931356 300

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,200 kg Výška
čela zásuvky 75 mm

931356 75

Skříň na nářadí pro zásuvky s přípravou na manipulaci
jeřábem Typ/počet zásuvek 5/0

932400 5/0