

Garant**Tvrđokovový příklepový vrták SDS-plus, Ø×celková délka: 6,5X160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	789040 6,5X160
GTIN	4067263125716
Třída artiklu	71C

Popis**Provedení:**

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. **Geometrie 4×90°** se speciálně vyvinutými, **stejně vysokými břity** a stabilními rameny zajišťují přesné, rozměrově stálé otvory pro profesionální usazení kotev a bezpečné upevnění hmoždinek. 4spirálová vrtací tělo pro příjemně klidné vrtání s nízkými vibracemi a optimálním vedením ve vyvrtaném otvoru. **Radiálně** tvarovaná **ochrana armování**: Brání zaháknutí u armovacích kotev a zvyšuje životnost. Robustní **jednodílná TK** deska se 4 břity, která je jako celek zapuštěná do jádra vrtáku. Podstatně snížené nebezpečí zlomení.

Výhoda:

- **Krátké spirálové náběhy zajišťují plynulý odvod vrtné moučky.**
- **Známky opotřebení: Pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.**
- **Design 4×4 umožňuje přesné otáčení bez obvodového házení a minimalizuje opotřebení a ztráty třením.**

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.

Technický popis

Délka spirály	100 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene

