



Úhlová bruska akumulátorová, Typ: 71221661



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Akumulátorová bruska Fein 18 V s akumulátorovou technologií AMPShare pro efektivní rozbrušování, broušení a odjehlování během montážních prací.

- **Nový hnací motor FEIN Power Drive, oddělený od skříně, zajišťuje hladký chod a provoz s nízkými vibracemi.**

Výkonná a robustní úhlová bruska s motorem Fein Power Drive, který nevyžaduje údržbu.

- **Elektronická předvolba otáček.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátorů a bez nabíječky. Včetně ochranného krytu, rychloupínací matice k utažení bez použití náradí, antivibrační rukojeti, klíče, boxu L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073856 – 073858 nebo základní sada č. 073863 – 073867

Technický popis

Hmotnost	2 kg
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zastavení zpětného rázu	ne
Typ akumulátoru	Li-Ion

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Ochrana proti přepětí	ano
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Elektronická předvolba otáček	ano
Jemný rozběh	ano
Maximální Ø kotouče	125 mm
Samočinné vypínání	ne
Maximální vibrace dle EN	5 m/s ²
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální hloubka řezu	25 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Označení výrobce	CCG18-125-12S AS
Maximální počet otáček	2500 - 8500 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073856 C18
Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073867 C18