



Kompaktní úhlová bruska, Typ: 72250660



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

FEIN – Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.

- Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.
- Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.
- Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).
- Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Technický popis

Maximální Ø kotouče	125 mm
Maximální vibrace dle EN	5,1 m/s ²
Frekvence sítě	50 Hz
Hmotnost	2,2 kg
Maximální hloubka řezu	35 mm
Délka kabelu	4 m

Technický list

Označení výrobce	CG15-125BL
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Příkon	1500 W
Zvláštní znaky	Bezkartáčový motor
Síťové napětí	230 V
Jemný rozběh	ano
Maximální počet otáček	3800 - 9000 min ⁻¹
Zdroj energie	síťový provoz
Samočinné vypínání	ne
Druh produktu	Úhlová bruska