



Úhlová bruska akumulátorová, Typ: 71221561



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Akumulátorová úhlová bruska AMPShare 18V Ah, výkonná a odolná vůči prachu pro efektivní dělení, broušení a odjehlování při montážních činnostech. Dvojnásobná produktivita – až o 50 % více řezů než u předchozího systému díky dokonalé kombinaci výkonného stroje a výkonného systému akumulátorů ProCORE. Dlouhá životnost a robustní provedení díky zcela uzavřené skříni motoru. To chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem. Inovativní chladicí žebra zajišťují optimální chlazení, včetně sledování teploty.

· **Elektronická předvolba otáček.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně ochranného krytu, rychloupínací matice k utažení bez použití náradí, antivibrační rukojeti, klíče, boxu L-BOXX.

Upozornění:

Vhodnou základní sadu naleznete pod č. 073863 – 073867.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Označení výrobce	CCG18-115-12 AS

Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Maximální hloubka řezu	25 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost	2 kg
Maximální vibrace dle EN	3,7 m/s ²
Maximální Ø kotouče	115 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Rozsah otáček	2500 - 8500 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Druh produktu	Úhlová bruska