



## Úhlová bruska akumulátorová, Typ: 71222061



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077149 71222061
GTIN	4014586900698
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

Akumulátorová bruska Fein 18 V s akumulátorovou technologií AMPShare pro efektivní rozbrušování, broušení a odjehlování během montážních prací.

- **Nový hnací motor FEIN Power Drive, oddělený od skříně, zajišťuje hladký chod a provoz s nízkými vibracemi.**

**Bezpečnostní úhlová bruska FEIN Protago** s jedinečnou koncepcí ovládání.

- **Bezpečné vedení a dvouruční ovládání pomocí přídavné rukojeti s kontaktním spínačem, kterou můžete nastavit do 6 poloh a nelze ji demontovat.**
- **Zcela uzavřená skříň motoru chrání motor před agresivním prachem.**

#### Rozsah dodávky:

**Bez akumulátorů a bez nabíječky.** Včetně ochranného krytu, rychloupínací matice k utažení bez použití náradí, antivibrační rukojeti, klíče, boxu L-BOXX.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073856 – 073858 nebo základní sada č. 073863 – 073867

### Technický popis

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V

Označení výrobce	CCG18-125-12PD-SEC AS
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochrana proti přepětí	ano
Maximální počet otáček	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Počet obsažených akumulátorů	0
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Jemný rozběh	ano
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Zastavení zpětného rázu	ano
Maximální vibrace dle EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø kotouče	125 mm
Maximální hloubka řezu	25 mm
Hmotnost	2,3 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Samočinné vypínání	ano
Druh produktu	Úhlová bruska

## Příslušenství

Základní sada akumulátorů ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V

073867 C18

Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V

073856 C18