



## Kompaktní úhlová bruska, Typ: 7222906023



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

**FEIN – Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.**

- **Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.**
- **Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).**
- **Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.**

#### Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

### Technický popis

Délka kabelu	4 m
Maximální hloubka řezu	35 mm
Maximální vibrace dle EN	6 m/s <sup>2</sup>
Samočinné vypínání	ne
Maximální počet otáček	11500 min <sup>-1</sup>
Zdroj energie	síťový provoz

## Technický list

Hmotnost	2,4 kg
Frekvence sítě	50 Hz
Označení výrobce	CG17-125
Zvláštní znaky	Krátká konstrukce
Jemný rozběh	ano
Maximální Ø kotouče	125 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Síťové napětí	230 V
Příkon	1700 W
Druh produktu	Úhlová bruska