



Kompaktní úhlová bruska, Typ: 7222916023



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

FEIN – Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.

- Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.
- Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.
- Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).
- Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Technický popis

Samočinné vypínání	ne
Délka kabelu	4 m
Příkon	1700 W
Zvláštní znaky	Elektronika pro nastavení otáček
Označení výrobce	CG17-125INOX
Maximální Ø kotouče	125 mm

Technický list

Jemný rozběh	ano
Zdroj energie	síťový provoz
Hmotnost	2,4 kg
Síťové napětí	230 V
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Frekvence sítě	50 Hz
Maximální počet otáček	2200 - 7500 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	5 m/s ²
Maximální hloubka řezu	35 mm
Druh produktu	Úhlová bruska