

**Kompaktní úhlová bruska, Typ: 7222896023****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Třída artiklu	03F

Popis**Provedení:****FEIN – Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.**

- Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.
- Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.
- Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).
- Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Maximální Ø kotouče	125 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Samočinné vypínání	ne
Příkon	1400 W
Označení výrobce	CG14-125V

Síťové napětí	230 V
Frekvence sítě	50 Hz
Zdroj energie	síťový provoz
Zvláštní znaky	Elektronika pro nastavení otáček
Délka kabelu	4 m
Maximální počet otáček	2800 - 11500 min ⁻¹
Maximální hloubka řezu	35 mm
Hmotnost	2,3 kg
Druh produktu	Úhlová bruska