

REMS

Řezací závitnice „EVA Set R“ kompletní v ocelovém kufříku, Typ: 3/8-1.1/4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	820301 3/8-1.1/4
GTIN	4039976048347
Třída artiklu	84B

Popis**Provedení:**

Rychlá výměna vyvrtávací hlavy jednoduchým nasazením do hlavy ráčny s rychloupínacím systémem. Vyvrtávací hlavy s dlouhým trubkovým vedením a přesně seřízenými řeznými čelistmi. Řezné čelisti jsou velmi odolné proti opotřebení a jsou výměnné. Ráčna přepínací pro pravý nebo levý chod. S obrácenými řeznými čelistmi vhodné i pro řezání závitů až ke stěně (na krátkých již instalovaných trubkových vývodech). Nevhodné pro nerezové trubky.

Použití:

Praktická a lehá závitnice, kterou můžete mít s sebou na stavbě. **Malý Ø hlavy umožní práci v zúžených prostorech.**

Vhodné pro:

Whitworthův trubkový závit podle DIN EN 10226 **kónický 1:16.**

Obsah:

Příslušné vyvrtávací hlavy po 1 ks.

(pro trubkový závit Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 palce

Ráčnové rameno: 1 ks

Upozornění:

Následující díly dodáváme na vyžádání i samostatně:

- **Ráčnové rameno.**
- **Kompletní vyvrtávací hlavy s čelistmi a náhradní čelisti.**

V objednávce uveďte požadovanou velikost.

Technický popis

Řezací hlava pro trubkový závit Whitworth	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 palec
Počet ramen ráčny	1
Norma	DIN EN 10226
Obal	Kufřík z ocelového plechu
Druh produktu	Řezací závitnice

Příslušenství

Rameno ráčny „Central“ Typ C1.1/4	820600 C1.1/4
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1.1/4	820650 R1.1/4
Přepravní box z ocelového plechu pro řezací závitnice „Central“ Typ C1.1/4	820620 C1.1/4
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R3/4	820650 R3/4
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R3/8	820650 R3/8
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1/2	820650 R1/2
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1	820650 R1