

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	16 mm
Velikost destiček	9 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	18 mm
ISO kód držáku	SSSCR/L 1212F09
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Celková délka L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500