



## Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC m7: 14 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	235500 14
GTIN	4047109090651
Třída artiklu	24P

### Popis

#### Provedení:

#### S kombinovanou stopkou.

- Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
- Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

#### Použití:

- Nerotační a rotační použití.
- Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
- Pro otvory s tolerancí  $\pm 0,2$  mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

#### Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Délka vyložení  $L_A$ : 52 mm

Ø stopky  $D_s$ : 20 mm

Délka stopky  $L_s$ : 50 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: SOEX 050204 13-..

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

### Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 050204 13-..
Počet břitů Z	1
Ø stopky $D_s$	20 mm

Užitná délka L <sub>1</sub>	28 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Délka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	14
Celková délka L	102 mm
Délka vyložení L <sub>A</sub>	52 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, stopka E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1	239652 6IP1