

Mitutoyo**Lineární měřítko, Efektivní měřená délka L0: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	499241 150
GTIN	4550501371445
Třída artiklu	44D

Popis**Provedení:**

- **S absolutním systémem měření.**
- **Po zapnutí se zobrazí aktuální poloha, čímž se eliminuje potřeba časově náročného posuvu do referenčních bodů.**
- **Jednoduchá montáž a instalace.**
- **Výrobek není choulostivý vůči vodě, oleji a prachu díky elektromagnetické indukci.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesnou detekci a polohování axiálního přestavením, např. na frézkách, soustruzích, polohovacích stolech nebo na měřicích zařízeních. Vhodné i pro technickou přípravu obráběcích strojů na digitální zobrazování.

Upozornění:

Použití pouze v kombinaci se zobrazovacím zařízením č. 499356.

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 67
Celková délka L ₃	328 mm
Rozteč otvorů L ₂	308 mm
Délka kabelu	3,5 m

Šířka	22 mm
Maximální dráha měřicí hlavy L_1	170 mm
Přesnost měření (20°)	5 μm
Zdroj energie	síťový provoz
Efektivní měřicí délka L_0	150 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3