

3M**Mušlové chrániče sluchu, závislé na hladině hluku Peltor™WS™LiteCom PRO III, Typ: PRO3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Třída artiklu	04A

Popis**Provedení:**

Velmi výkonná ochrana sluchu podle hladiny hluku s integrovaným, naprogramovaným analogovým a digitálním rádiovým systémem. 16 kanálů (analogový-PMR), 16 kanálů (digitální-PMR). Funkčnost Bluetooth® Multipoint umožňuje plynulé spojení s mobilními telefony, takže můžete bez přerušení práce přijímat, vést a ukončovat telefonáty. **Vodotěsný mikrofon s potlačením hluku** nabízí hlasem ovládaný přenos (VOX) pro hands free v hlučném prostředí. Náhlavní sada obsahuje **dobíjecí** baterii Li-Ion. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Použití:

Pro komunikaci v náročných pracovních úsecích zatížených hlukem.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky, extra hygienické sady a ochrany mikrofonu.

Upozornění:

Hygienické sady pod č. 097767 vel. HY83

Technický popis

Provozní doba	11 h
Hmotnost	490 g
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hodnota SNR (hodnota tlumení)	33 dB(A)
Norma	EN 352-4
Norma	EN 352-6
Druh produktu	Mušlový chránič sluchu