

Garant**SOGX 100408, HB630, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	234078 UNI
GTIN	4045197697837
Třída artiklu	21E

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Posuv f: 0,07 - 0,2 mm/ot.

Technický popis

Typ	UNI
Řada	Vrtacka
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 100408
Typ	HB630
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot.

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro vrtání**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	M
GG(G)	vhodný	140 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		