

Garant**Sada nářadí 150-dílná, Typ: 692230****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	685000 692230
GTIN	4067263125662
Třída artiklu	61H

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní textilní brašna na nářadí **GreenPlus** osazená praktickým profesionálním nářadím se stane vaším průvodcem každodenní prací.

Rozsah dodávky:

Sada 6hranných úhlových klíčů, s dlouhou kulovou hlavou, 9dílná sada: 1 ks č. 627132 vel. 9

Sada kleští, 4dílná: 1 ks č. 700001 vel. 4

Klešťové klíče: 1 ks č. 813501 vel. 180

Posuvné měřítko: 1 ks č. 410100 vel. 150

Svinovací metr 3 m: 1 ks č. 461900 vel. 3

Plastový skládací metr 2 m: 1 ks č. 466200 vel. 2

Řezací nože: 1 ks č. 845020

Kombinované nůžky s 2složkovou rukojetí, rovné: 1 ks č. 763030 vel. 205

Šroubovák s držákem bitů: 1 ks č. 676602 vel. 30

Ráčna s držákem bitů: 1 ks č. 676690 vel. 1/4

Sortiment bitů, 61dílný: 1 ks č. 676040

Sada šroubováků,

ploché a Phillips: 1 ks č. 666956 vel. 4/2

Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, 41dílná: 1 ks. č. 630325 vel. SD

Textilní svinovací pouzdro pro otevřené klíče: 1 ks č. 614835 vel. 10

Oboustranný maticový klíč: Vždy 1 ks č. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Univerzální odjehlovače: 1 ks č. 839901 vel. S10

Ruční odjehlovač: 1 ks č. 150400 vel. 12,4

Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750110 vel. 300

Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků, 7dílná: 1 ks č. 787078 vel. 7

Čelovka (HOLEX): 1 ks č. 081493 vel. 300

Ochranné brýle: 1 ks č. 096200 vel. CLEAR

Uložení v: 1 ks č. 692230 vel. 1

Upozornění:

Nářadí se dodává volně ložené.

Technický popis

Počet dílů	150
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák, Pozidriv
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	TriWing
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

LED čelovka s akumulátorem Typ 300	081493 300
Komfortní ochranné brýle Odstín skla brýlí CLEAR	096200 CLEAR
Ruční odjehlovač otřepů90° Vnější Ø 12,4 mm	150400 12,4
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150
Svinovací metr Délka 3 m	461900 3

Plastový skládací metr Délka 2 m	466200 2
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610600 10X11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm	610600 12X13
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm	610600 14X15
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 17X19 mm	610600 17X19
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 18X19 mm	610600 18X19
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 20X22 mm	610600 20X22
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 22X24 mm	610600 22X24
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610600 8X9
Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkouchromované Počet šroubováků 9	627132 9
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce41-dílná Typ SD	630325 SD
Sada dílenských šroubováků, 6dílnáploché a pro šrouby Phillips Počet šroubováků 4/2	666956 4/2
Sada bitů61 dílná	676040
Držák šroubováku pro 1/4palcové bitys magnetem Délka čepele 30 mm	676602 30
Ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3 Typ 1/4	676690 1/4
Textilní brašna na nářadí přes rameno Typ 1	692230 1
Sada kleští s rukojetmi4dílná Počet kleští 4	700001 4
Zámečnické kladivo sochranným pouzdrém násady Hmotnost bez násady 300 g	750110 300
Kombinované nůžky s 2složkovou rukojetírovné, s nastavením šířky rozevření Celková délka 205 mm	763030 205
Sada víceúčelových vrtáků z TK Počet vrtáků 7	787078 7
Klešťový klíč Celková délka 180 mm	813501 180
Odjehlovač/škrabák Typ S10	839901 S10
Univerzální nůž s 2složkovou rukojetíse 3 čepelemi, 18 mm	845020